

Vákuum megfogó ESG-6

Cikkszám: 189169

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Szívókorong átmérője | 6 mm |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Különleges tulajdonságok | antisztatikus |
| Szerkezeti felépítés | Vákuumcsatlakozás felül Vákuumcsatlakozás oldalt magasságlegyenlítővel hosszú magasságállítással |
| Szívókorong tartó hozzárendelése | 2-es méret |
| Szívókorongalak | kerek lapos |
| Üzemi közeg | légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:--] alapján |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |
| Környezeti hőmérséklet | -30 °C...200 °C |
| Vákuumcsatlakozás | M5 M10x1 QS-6 PK-4 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Szívókorong alapanyaga | BR FPM NBR PUR VMQ (szilikon) |