

Vákuum megfogó ESG-8

Cikkszám: 189170

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong átmérője	8 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Különleges tulajdonságok	antisztatikus
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül Vákuumcsatlakozás oldalt magasságlegyenlítővel hosszú magasságállítással
Szívókorong tartó hozzárendelése	2-es méret
Szívókorongalak	kerek lapos
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...200 °C
Vákuumcsatlakozás	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	BR FPM NBR PUR VMQ (szilikon)