

Vákuum megfogó ESG-30X90

Cikkszám: 189192

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong mérete	30x90 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül Vákuumcsatlakozás oldalt magasságkiegyenlítéssel hosszú magasságállítással
Szívókorong tartó hozzárendelése	5-ös méret
Szívókorongalak	ovális lapos
Üzemi közeg	légtelenített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Vákuumcsatlakozás	G1/8 G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR