

szívókorong tartó ESH-HA-2-QS

Cikkszám: 189195

FESTO

magasságkiegyenlítés nélkül, vákuum csatlakozás felül, a tartó két
hatlapú anyával rögzíthető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------|--|
| Térfogat | 0.501 cm ³ |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Konstruktív felépítés | Vákuum csatlakozás felül |
| Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz | Méret: 2 |
| Üzemi közeg | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 12 g |
| Felfogási mód | ellenanyával |
| Szívókorong felfogás | Átmérő: 4 mm |
| Vákuum csatlakozás | QS-6 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material bracket | Alumínium Horganyzott sárgaréz POM Nemesíthető acél erősen ötvözött acél |