


szívókorong tartó ESH-HB-1-PK

Cikkszám: 189204

FESTO

magasságkiegyenlítés nélkül, vákuum csatlakozás oldalt.



Adatlap

Jellemző	Érték
Térfogat	0.108 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás oldalt
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 1
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	4 g
Felfogási mód	belső menettel
Szívókorong felfogás	Átmérő: 3 mm
Vákuum csatlakozás	PK-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR Acél
Material bracket	Alumínium Horganyzott sárgaréz POM Nemesíthető acél erősen ötvözött acél