

Vákuumkorong-tartó ESH-HB-2-QS

Cikkszám: 189205

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tartály	0.418 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás oldalt
Szívókorong tartó hozzárendelése	2-es méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	13 g
Rögzítés módja	belső menettel
Szívókorong felfogása	Átmérő: 4 mm
Vákuumcsatlakozás	QS-6
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél