

# Vákuumkorong-tartó ESH-HCL-3-QS

Cikkszám: 189227

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	20 mm
Tartály	1.616 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül magasságkiegyenlítéssel
Szívókorong tartó hozzárendelése	3-as méret
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	48 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	M4
Vákuumcsatlakozás	QS-6
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél