


# szívókorong tartó ESH-HE-1-M3

Cikkszám: 189253

FESTO

magasság kiegyenlítés nélkül, közvetlenül becsavarható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	1.2 mm
Térfogat	0.04 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	függőleges
Konstrukciós felépítés	Vákuum csatlakozás felül
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 1
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1 g
Felfogási mód	külső menettel a vákuum csatlakozón keresztül
Szívókorong felfogás	Átmérő: 3 mm
Vákuum csatlakozás	M3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	Alumínium ötvözet NBR POM Acél
Material bracket	Nemesíthető acél