


szívókorong tartó

ESH-HE-2-M5

Cikkszám: 189254

FESTO

magasság kiegyenlítés nélkül, közvetlenül becsavarható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2 mm
Térfogat	0.036 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Konstrukciós felépítés	Vákuum csatlakozás felül
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 2
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	3 g
Felfogási mód	külső menettel a vákuum csatlakozón keresztül
Szívókorong felfogás	Átmérő: 4 mm
Vákuum csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	Alumínium ötvözet NBR POM Acél
Material bracket	Nemesíthető acél