


szívókorong tartó ESH-HF-1-M10X1

Cikkszám: 189260

FESTO

magasság kiegyenlítéssel, közvetlenül becsavarható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő	2.6 mm
Névleges méret	2 mm
Térfogat	0.108 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül magasság kiegyenlítéssel
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 1
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	14 g
Felfogási mód	külső menettel a vákuum csatlakozón keresztül
Szívókorong felfogás	Átmérő: 3 mm
Vákuum csatlakozás	M10x1
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR POM
Material bracket	Nemesíthető acél