


# szívókorong tartó ESH-HF-2-M10X1

Cikkszám: 189261

FESTO

magasság kiegyenlítéssel, közvetlenül becsavarható.



## Adatlap

| Jellemző                               | Érték  |
|--|--|
| Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő | 2.6 mm   |
| Névleges méret                         | 2 mm   |
| Térfogat                               | 0.09 cm <sup>3</sup>                                 |
| Beépítési helyzet                      | függőleges   |
| Konstruktív felépítés                  | Vákuum csatlakozás felül<br>magasság kiegyenlítéssel |
| Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz   | Méret: 2   |
| Üzemi közeg                            | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály           | 1 - csekély korróziós károsodás                      |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-A1-L                                       |
| Környezeti hőmérséklet                 | -10 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya                        | 14 g   |
| Felfogási mód                          | külső menettel<br>a vákuum csatlakozón keresztül     |
| Szívókorong felfogás                   | Átmérő: 4 mm   |
| Vákuum csatlakozás                     | M10x1  |
| Anyag megjegyzés                       | RoHS konform   |
| Material seals                         | NBR<br>POM   |
| Material bracket                       | Nemesíthető acél                                     |