

szívókorong tartó ESH-HF-3-M14X1

Cikkszám: 189262

FESTO

magasság kiegyenlítéssel, közvetlenül becsavarható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő	6 mm
Névleges méret	3.3 mm
Térfogat	0.4 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül magasság kiegyenlítéssel
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 3
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	54 g
Felfogási mód	külső menettel a vákuum csatlakozón keresztül
Szívókorong felfogás	M4
Vákuum csatlakozás	M14x1
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR POM
Material bracket	Nemesíthető acél