

# vákuum szívókorong

## ESS-8-SU

Cikkszám: 189280

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	20 mm
Névleges méret	2 mm
Szívókorong átmérő	8 mm
Szívókorong térfogat	0.03 cm <sup>3</sup>
Kilökő impulzushoz alkalmas	≤ 4 bar
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 2
Szívókorong alak	kerek sík
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	2.3 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	5 N
Gyártmány súlya	0.2 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	4 mm belső átmérő
Szín	kék
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	Nikkelezett réz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	PUR