

# vákuum szívókorong

## ESS-200-SU

Cikkszám: 189331

FESTO

könnyen cserélhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	680 mm
Névleges méret	10 mm
Szívókorong átmérő	200 mm
Szívókorong térfogat	245.454 cm <sup>3</sup>
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 6
Szívókorong alak	kerek sík
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerral való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	1,610 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	1,000 N
Gyártmány súlya	1,198 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	M20x2
Szín	kék
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	NBR acél, nikkelezve Ónozott és krómozott acél
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	PUR