

Vákuum szívókorong ESS-15-EU

Cikkszám: 189335

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Min. munkadarabsugár	20 mm
Névleges szélesség	2 mm
Szívókorong átmérője	15 mm
Szívókorong kapacitása	0.35 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorong tartó hozzárendelése	3-as méret
Szívókorongalak	kerek extra mély
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	9.8 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	15 N
Terméksúly	1.9 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	M4
Szín	kék
Shore-keménység	60 +/- 5
Beccsavarható tengelycsap alapanyaga	Nikkelezett sárgaréz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Szívókorong alapanyaga	PUR