

vákuum szívókorong

ESS-15-ES

Cikkszám: 189336

FESTO

könnyen cserélhető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Min.munkadarab lekerekítési sugár, R | 20 mm |
| Névleges méret | 2 mm |
| Szívókorong átmérő | 15 mm |
| Szívókorong térfogat | 0.35 cm ³ |
| Csatlakozási helyzet | fent |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz | Méret: 3 |
| Szívókorong alak | kör alakú, extra mély |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Névleges üzemi nyomás | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| Üzemi közeg | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Élelmiszerral való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -30 ... 180 °C |
| Tartó erő névleges üzemi nyomásnál | 9.8 N |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál | 10 N |
| Gyártmány súlya | 1.9 g |
| Felfogási mód | a vákuum csatlakozón keresztül |
| Vákuum csatlakozás | M4 |
| Szín | átlátszó |
| Shore keménység | 50 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Nikkelezett réz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material suction cup | VMQ (szilikon) |