

# vákuum szívókorong

## ESS-10-BS

Cikkszám: 189376

FESTO

könnyen cserélhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	4 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	20 mm
Névleges méret	2 mm
Szívókorong átmérő	10 mm
Szívókorong térfogat	0.38 cm <sup>3</sup>
Csatlakozási helyzet	felt
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 3
Szívókorong alak	kerek harmonika, 1,5-szeres
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 180 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	4.7 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	2.5 N
Gyártmány súlya	1.8 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	M4
Szín	átlátszó
Shore keménység	50 +/- 5
Material of threaded plug	Nikkelezett réz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	VMQ (szilikon)