

vákuum szívókorong ESS-6X10-ON

Cikkszám: 189410

FESTO

könnyen cserélhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2.5 mm
Szívókorong méret	6x10 mm
Szívókorong térfogat	0.106 cm ³
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 4
Szívókorong alak	Ovális, lapos
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	2.9 N
Vízszintes keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	7.5 N
Függőleges keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	12 N
Gyártmány súlya	2 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	M6
Szín	fekete
Shore keménység	50 +/- 5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR