


Tápcsatlakozó modul VABF-C8-12-P3A5-QX

Cikkszám: 1894888

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	8 bar
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Terméksúly	13.8 g
1. pneumatikus csatlakozás	patronhoz előkészítve
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA