

Szelepsziget VISB-03-B

Cikkszám: 18990

FESTO

programozható.

Ennél a gyártmánynál a műszaki adatok és a megfelelő tartozékok a konfiguráció függvényében az adatlapon szereplőtől eltérőek lehetnek.



Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefúvott 5/3 zárt
Normál névleges átáramlás	300 ... 1,300 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Elektromos csatlakoztatás	beépített vezérlés
Szelephelyek max.száma	26
Nyomászónák max. száma	3
Elektromos be-/kimeneti rendszer	igen
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Méret	18 mm 26 mm
Védettség	IP65
Lefúvás funkció	fojtható
Működtetés fajtája	elektromos
Szelepsziget típus	03
Konstrukciós felépítés	Körtolattyú
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Szelep felépítése	moduláris és bővíthető
Üzemi nyomás belső vezérlő levegő tápellátással rendelkező szelepszigetekhez	4 ... 8 bar
Vezérlőnyomás	4 ... 6 bar
Vákuumra alkalmas	igen
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C