



Lökéscsillapító YSR-8-8-D

Cikkszám: 189980

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Löklet	8 mm
Csillapítás	beállítható kemény karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.4 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	8 mm
Max.felütközési erő	400 N
Max.energiafelvétel löketenként	4 J
Max.energiafelvétel óránként	24,000 J
Max.maradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	3 N
Gyártmány súlya	60 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Sárgaréz nikkelezett
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél