

# Fordító hajtómű DRE-225-F14-Q12-FS

Cikkszám: 190404

FESTO

egyszeres működésű, levegő csatlakozás VDI/VDE 3845 szerint,  
Namur szelepek közvetlenül csatlakoztathatók.



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Állítómű mérete                                    | 225  |
| Karima furatkép                                    | F14  |
| Fordítási szög                                     | 90 deg   |
| Armatúra csatlakozás szabvány szerint              | ISO 5211   |
| Csillapítás  | nincs csillapítás  |
| Beépítési helyzet                                  | tetszőleges  |
| Működési mód                                       | egyszeres működtetésű  |
| Konstrukciós felépítés                             | Fogasléc/tengely   |
| Pozíció felismerés                                 | nélkül/nincs   |
| Záróirány  | Rugóerő, záró  |
| A szelep csatlakozás megfelel a szabványnak        | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| Üzemi nyomás                                       | 2 ... 10 bar   |
| ATEX-kategória Gáz                                 | II 2G  |
| Gyújtószikra védelem típusa Gáz                    | c T6   |
| ATEX-kategória Por                                 | II 2D  |
| Gyújtószikra védelem típusa Por                    | c 60°C   |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet       | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C   |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez         | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)             | EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint          |
| KBK korrózióállósági osztály                       | 3  |
| Környezeti hőmérséklet                             | -20 ... 80 °C  |
| Levegő fogyasztás 6 bar-nál 0°-90°-0° ciklusonként | 49.8 l   |
| Gyártmány súlya                                    | 60,400 g   |
| Tengely csatlakozás                                | V36  |
| Pneumatikus csatlakozás                            | Csatlakozólap<br>G1/4  |
| Anyag megjegyzés                                   | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz                              |