

l csőcsavarzat QSKL-3/8-5/16-U

Cikkszám: 190748

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	4.5 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	24 Nm
Gyártmány súlya	39 g
Pneumatikus csatlakozás 1	3/8 NPT külső menet
Pneumatikus csatlakozás 2	5/16" külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes