

Manométer PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Cikkszám: 1908519

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Megfelel a szabványnak	EN 837-1
Névleges méretű manométer	63
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Üzemi nyomás	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	1,6
Védettség	IP65
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Radiális alul
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	Acél
Kémlelőüveg alapanyaga	PS
Ház színe	ezüst
Terméksúly	80 g
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén
Skála	Háromszoros skála MPa (kívül) bár (kívül) psi (belül)