

viisszacapó szelep HB-1/2-QS-3/8-U

Cikkszám: 190866

FESTO

Átáramlás a QS csatlakozótól a külső menethez.
Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Visszacapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	1/2 NPT
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás	1,650 l/min
Üzemi nyomás	-1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Material housing	Sárgaréz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Min. differenciál nyomás, nyitó	0.1 bar
Min. differenciál nyomás, záró	0.2 bar
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Gyártmány súlya	67 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform