

Gömbcsap QH-QS-5/32-U

Cikkszám: 190881

Kifutó termék


FESTO

QS pillanat-csatlakozóval.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	kézi
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Névleges méret	2.5 mm
Üzemi nyomás	-1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tömítési elv	lágý
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Gyártmány súlya	12 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform