

# differentiálynomás szabályozó szelep

## LRL-1/4-NPT-QS-1/4-U



Cikkszám: 190909

Kifutó termék

manométer nélkül, külső menettel és QS csatlakozással.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Szabályozó funkció                         | állandó differenciál nyomás                                    |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | 1/4 NPT  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | QS-1/4   |
| Felfogási mód                              | becsavarható   |
| Tápnymás 1 Mpa                             | 0 ... 0,9 MPa  |
| 1 bemeneti nyomás                          | 0 ... 9 bar  |
| Tápnymás 1 psi                             | 0 ... 130,5 psi  |
| Környezeti hőmérséklet                     | 0 ... 60 °C  |
| Material housing                           | PBT erősítésű  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint                  |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Gyártmány súlya                            | 36,5 g   |
| Material of threaded plug                  | Sárgaréz   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |