


# Visszacsapó szelep HBM-1/16-QS-1/8-U

Cikkszám: 190945

FESTO

Átáramlás a QS csatlakozótól a külső menethez.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.  
Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/16-27
Felfogási mód	becsavarható
Üzemi nyomás	-1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Anyag információ, ház	Sárgaréz
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő szűrt, olajozott sűrített levegő
Gyártmány súlya	13 g