

# Vákuum szívókorong ESV-30-SNA

Cikkszám: 190988

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték   |
|---------------------------------------|---|
| Min. munkadarabsugár                  | 110 mm  |
| Szívókorong átmérője                  | 30 mm   |
| Szívókorong kapacitása                | 0.867 cm <sup>3</sup>                                       |
| Csatlakozási helyzet                  | felső   |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint   |
| Különleges tulajdonságok              | antisztatikus   |
| Szívókorongalak                       | kerek lapos   |
| Üzemi nyomás                          | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Névleges üzemi nyomás                 | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Felületi ellenállás                   | 0 Ohm   |
| Üzemi közeg                           | légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-A1-L  |
| Élelmiszerekkel használható           | Lásd a bővebb anyaginformációt                              |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...70 °C  |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson      | 40.8 N  |
| Terméksúly                            | 2.7 g   |
| Szín                                  | fekete/fehér pont   |
| Shore-keménység                       | 50 +/- 5  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis   |
| Szívókorong alapanyaga                | NBR   |