

Vákuum szívókorong ESV-100-EU

Cikkszám: 191048

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Min. munkadarabsugár	200 mm
Szívókorong átmérője	100 mm
Szívókorong kapacitása	79.812 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	kerek extra mély
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	440.8 N
Terméksúly	65 g
Szín	kék
Shore-keménység	60 +/- 5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	PUR