

# vákuum szívókorong ESV-30-BS

Cikkszám: 191059

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	8 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	80 mm
Szívókorong átmérő	30 mm
Szívókorong térfogat	4.07 cm <sup>3</sup>
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kerek harmonika, 1,5-szeres
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 180 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	26.2 N
Gyártmány súlya	3.6 g
Szín	átlátszó
Shore keménység	50 +/- 5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	VMQ (szilikon)