


# vákuum szívókorong ESV-50-BU

Cikkszám: 191064

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	11 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	150 mm
Szívókorong átmérő	50 mm
Szívókorong térfogat	14.23 cm <sup>3</sup>
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kerek harmonika, 1,5-szeres
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	72.6 N
Gyártmány súlya	13.9 g
Szín	kék
Shore keménység	60 +/- 5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	PUR