

vákuum szívókorong ESV-40-CN

Cikkszám: 191075

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	12.8 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	100 mm
Szívókorong átmérő	40 mm
Szívókorong térfogat	19.72 cm ³
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kör alakú, 3,5-szeres harmonika tömlő
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	42.4 N
Gyártmány súlya	13 g
Szín	fekete
Shore keménység	50 +/- 5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR