


# Kör keresztmetszetű henger ESEU-20-25-P-A

Cikkszám: 191152

FESTO

Zárófedélen külső menet és csapágyszem.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	25 mm
Dugattyú átmérő	20 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	2 ... 6 bar
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	0 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	169 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	31.3 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	7.4 g
Alapsúly 0 mm löketnél	107.6 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes