


interfész CAMC-F-EP

Cikkszám: 1911917

FESTO

Bővítőártya terepibuszcsatlóáshoz



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 95 % nem kondenzálódó
Védettség	IP20 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	75 g
Felfogási mód	Csatlakozó modul CMMP-AS...-M3-hoz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Beépítési helyzet	tetszőleges
Protokoll	EtherNet/IP
Kommunikációs profil	FHPP
Baud ráta	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topológiák	Csillag Gyűrű Vonal
Közegredundancia	DLR
IP cím megadás	FCT DHCP BOOTP DIP kapcsolók
Feldbus interfész	2x csatlakozó aljzat RJ45
Minimális ciklusidő	1 ms
LED kijelzők	Ethernet communication activity Ethernet cable monitoring Modul státusz Network status
Konfigurálási támogatás	EDS
Paraméterezés	FCT
Kiegészítő funkciók	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch