


vákuumszűrő ESF-4B

Cikkszám: 191204

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szűrő finomság	10 µm
Üzemi nyomás	-0.95 ... 4 bar
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	270 l/min
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	19 g
Felfogási mód	külső menettel a vákuum csatlakozón keresztül
Pneumatikus csatlakozás	M6
Vákuum csatlakozás	M6
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material filter	PVF
Material housing	Alumínium Nikkelezett réz