

# szögkiegyenlítő adapter ESWA-3

Cikkszám: 191205

FESTO

gömbcsuklóval, fordítási szög 15°.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szög kiegyenlítés +/-	15 deg
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Gömbcsukló
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 3
Üzemi nyomás	-0.95 ... 4 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	9 g
Felfogási mód	külső menettel
Szívókorong felfogás	M4
Pneumatikus csatlakozás	M4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium Nikkelezett réz