


Szelepsziget VDMA-01/02

Cikkszám: 191403

FESTO

14-es típus, ISO 15407-1 szerinti szabványos szelepekkel.
A konfiguráláshoz a gyártmányt először tegye a kosárba.
Ennél a gyártmánynál a műszaki adatok és a megfelelő tartozékok a konfiguráció függvényében az adatlapon szereplőtől eltérőek lehetnek.
Kifutó típus. 2009-ig szállítható.



Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

Jellemző	Érték
Szelep funkció	2x3/2 nyitott/zárt monostabil 2x3/2 zárt monostabil 2x3/2 nyitott monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/2 bistabil-domináló 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefúvott 5/3 zárt
Normál névleges átáramlás	440 ... 1,000 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 16 bar
Elektromos csatlakoztatás	Egyedi csatlakozás
Szelephelyek max.száma	16
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Méret	18 mm 26 mm
Védettség	IP65
Lefúvás funkció	fojtható
Működtetés fajtája	elektromos
Szelepsziget típus	14
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Szelep felépítése	moduláris és bővíthető
Vezérlőnyomás	3 ... 10 bar
Névleges üzemi feszültség, AC	24 V
Névleges üzemi feszültség, DC	12 V 24 V
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C