

világító tömítés MF-LD-230AC

Cikkszám: 19144

FESTO

MSFG, MSFW mágneskercsekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Gyártmány súlya	1.6 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type B to EN 175301-803 négyzetes konstrukció, MSF
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Névleges teljesítmény, világító tömítés	0.33 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3
Material housing	TPE-U(PU)
Szín	átlátszó