

# Világító tömítés MC-LD-12-24DC

Cikkszám: 19145

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolóállás-kijelző	LED
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
Terméksúly	1.6 g
Elektromos csatlakozó	A forma a DIN EN 175301-803 szerint négyzet forma MSC
DC üzemi feszültségi tartomány	12 V...24 V
Védővezető csatlakozás	van
Világító tömítés névleges teljesítménye	0.05 W
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	TPE-U(PU)
Szín	áttetsző