


# Vezetőegység FEN-20- -GF

Cikkszám: 19169

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Löklet	2 mm...250 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Siklócsapágyas vezeték
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Tolóerő	15 N
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	12 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	873 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	12 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	42 mm
Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként	4.7 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	erősen ötvözött acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált