


Szorítókapocs MKRS-10-B

Cikkszám: 192287

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...80 °C
Terméksúly	9 g
Rögzítés módja	választhatóan: Profilrögzítés bedugható átmenő furattal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis