

szűrő LF-D-MINI


Cikkszám: 192551

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

FRB menetes csapos menetes csatlakozó lap nélkül. 40 µm-es szűrővel, védőkosárral és kézi kondenzátum leeresztéssel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval
Max.kondenzátum mennyiség	22 cm ³
Csészevédő	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	250 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozólap
Anyag megjelölés	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC