

Szűrő LF-D-5M-MIDI-A

Cikkszám: 192561

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Méret | Midi |
| Sorozat | D |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5 ° |
| Szűrőfinomság | 5 µm |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Szerkezeti felépítés | Szinterszűrő centrifugális szeparátorral |
| Max. kondenzátummennyiség | 43 cm ³ |
| Tartályvédelem | Fém védőkosár |
| Üzemi nyomás | 2 bar...12 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Inert gázok |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Csapághőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok |
| Közeghőmérséklet | 5 °C...60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 5 °C...60 °C |
| Terméksúly | 700 g |
| Rögzítés módja | Vezetékbeszerelés tartozékkal |
| 1. pneumatikus csatlakozás | Csatlakozólap |
| 2. pneumatikus csatlakozó | Csatlakozólap |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Szűrő alapanyaga | PE |
| Ház alapanyaga | Cink-présöntvény |
| Tartály alapanyaga | PC |