


# csatlakozó MSSD-EB-S-M14

Cikkszám: 192745

FESTO

szigetelés átszűrési technikához.



## Adatlap

| Jellemző                        | Érték   |
|---------------------------------|---|
| Csatlakozási frekvencia         | 10  |
| Felfogási mód                   | mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral                   |
| Beépítési helyzet               | tetszőleges   |
| Gyártmány súlya                 | 17 g  |
| Elektromos csatlakozás          | 4 sarkú<br>aljzat<br>Plug pattern type C to EN 175301-803 |
| Kábel átmérő                    | 4 ... 6 mm  |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.25 ... 0.5 mm <sup>2</sup>                              |
| Védettség                       | IP67<br>IEC 60529 szerint                                 |
| Környezeti hőmérséklet          | -25 ... 90 °C   |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B2-L  |
| Material housing                | PA  |
| Ház színe                       | fekete  |