


csatlakozó MSSD-F-S-M16

Cikkszám: 192746

FESTO

szigetelés átszűrési technikához.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------|---|
| Csatlakozási frekvencia | 10 |
| Felfogási mód | mágnesszelepre, M3 központi csavarral |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Gyártmány súlya | 35 g |
| Elektromos csatlakozás | 3 sarkú aljzat Plug pattern type B to EN 175301-803 |
| Kábel átmérő | 5.5 ... 8 mm |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.5 ... 1 mm ² |
| Védettség | IP67 IEC 60529 szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Material housing | PA |
| Ház színe | fekete |