

Nyomásszabályozó szelep LRMA-1/16-NPT-QS-1/4-U



Cikkszám: 192752

FESTO

manométerrel.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/16-27
Felfogási mód	átmenő furattal
1 bemeneti nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Anyag információ, ház	PBT erősítésű
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	51 g
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz