

Szabványos henger DNA-2"- -

Cikkszám: 193384

FESTO

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Ennél a terméknel az ábrák, az adatlap műszaki adatai és a megfelelő tartozékok a konfigurációtól függően eltérőek lehetnek.



Mintaábrázolás

Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

Jellemző	Érték
Löklet	0.5 ... 80 "
Dugattyú átmérő	2"
A következő szabványon alapul:	ANSI/NFPA
Üzemi nyomás	0.6 ... 12 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	≥ -20 °C
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél