


T csatlakozó QST-F-G1/8-6

Cikkszám: 193429

FESTO

360° -ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	3.8 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	3
Élelmiszeripari biztonság	gyártói nyilatkozat szerint
Környezeti hőmérséklet	0 ... 150 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Max.meghúzási nyomaték	10 Nm
Gyártmány súlya	22 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	6 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz krómozott és nikkelezett
Anyag információ, menet tömítés	FPM
Anyag információ, cső tömítés	FPM