


# csatlakozó kábel

## KMYZ-2-24-10-LED

Cikkszám: 193443

FESTO

VAD-MYB, VADM, VADMI vákuumgenerátorokhoz.



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték  |
|--|--|
| Kapcsolási pozíció jelző                     | LED  |
| Felfogási mód                                | mágnesszelepre, önmetsző csavarral   |
| Beépítési helyzet                            | tetszőleges  |
| Gyártmány súlya                              | 170 g  |
| Elektromos csatlakozás                       | 2-pólusú / 2-eres<br>Derékszögű csatlakozó / kábel<br>négyzetletes kivitel / nyitott vég |
| Névleges üzemi feszültség, DC                | 24 V   |
| Elfogadható áramterhelés 40°C-on             | 1 A  |
| Védővezető csatlakozás                       | nincs  |
| Kábelhossz                                   | 10 m   |
| Vezetési tulajdonság                         | Standard   |
| Kábel átmérő                                 | 3.4 mm   |
| Kábelszerkezet                               | 2x0,25   |
| Védettség                                    | IP65   |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 ... 50 °C  |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)       | in accordance with EU RoHS directive   |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |
| Anyag megjegyzés                             | RoHS konform   |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós károsodás  |
| Material cable sheath                        | TPE-U(PUR)   |
| Material housing                             | PA   |
| Material electrical contact                  | bronz  |